

Steuereinheit für LHX+ 5 KW und 10 KW

KATALOGNUMMER

23130-668



Die Steuereinheit ergänzt das LHX+. Sie wird an die LHX+ Sensoren und das motorisierte Kühlmittelventil 23130- 607 angeschlossen. Dadurch kann der Kühler den Kühlmittelluftstrom basierend auf einem Sollwert für die gekühlte (Zuluft-)Lufttemperatur steuern. Sie verfügt über eine erweiterte Remote-Überwachungsfunktion und verschiedene Setup-Funktionen.

MERKMALE

Kühlmitteldurchflussregelung basierend auf dem Sollwert für die gekühlte (Zuluft-)Lufttemperatur. Mehr Steuerfunktionen mit dem zusätzlichen Wassersteuerungspaket

Separates, kompaktes 19 Zoll Steuergerät ohne lose Drähte im oberen Gehäuseteil

Deutlich gekennzeichnete Plug & Play-Sensoranschlüsse

PRODUKTMERKMALE

Höhe: 88mm

Tiefe: 220mm

Passt zu: Varistar; Varistar CP

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Oberfläche: Aluminium verzinkt

Eingangsspannung AC: 230V

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Steuereinheit

Höhe Gestell: 2U

Breite: 439.5mm

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab

Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Optionale lokale Anzeige.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

