

IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMV

IP-Pro Alu EMV – Gehäuse für zuverlässigen Schutz vor Wasser, Staub und elektromagnetischen Interferenzen für empfindliche Elektronik in rauen Umgebungen. Erprobt und zertifiziert für Anwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsanforderungen.



MERKMALE

Aluminium-Druckgussgehäuse in 15 verschiedenen Größen erhältlich, mit Outdoor-Pulverbeschichtung in der Farbe Silbergrau (RAL 7001)

Abhängig von der Größe, Bis zu Schutzart IP IP67 gemäß EN 60529

EMV-geschirmt

Schock- und Vibrationsbeständigkeit gemäß EN 61373 Kat. 2 und AREMA Klasse I

IK 09 - Schutz gegen äussere mechanische Beanspruchungen gemäß IEC 62262

Temperaturbereich des Gehäuses: -40 bis +90 °C

Farbcode:	RAL 7001
Material:	Aluminium
Produktfamilie:	IP-PRO ALU EMC
Produkttyp:	Gehäuse mit kleinem Formfaktor
Typ:	Robust

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe
26880-001	90mm	122mm	122mm	IP67	1	Silbergrau
26880-002	90mm	220mm	122mm	IP67	1	Silbergrau
26880-003	90mm	160mm	160mm	IP67	1	Silbergrau
26880-004	90mm	260mm	160mm	IP67	1	Silbergrau

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe
26880-005	90mm	360mm	160mm	IP65	1	Silbergrau
26880-006	110mm	200mm	230mm	IP67	1	Silbergrau
26880-007	180mm	200mm	230mm	IP67	1	Silbergrau
26880-008	110mm	330mm	230mm	IP65	1	Silbergrau
26880-009	180mm	330mm	230mm	IP65	1	Silbergrau
26880-010	110mm	401mm	230mm	IP65	1	Silbergrau
26880-011	110mm	600mm	230mm	IP67	1	Silbergrau
26880-012	110mm	402mm	310mm	IP65	1	Silbergrau
26880-013	180mm	402mm	310mm	IP65	1	Silbergrau
26880-014	110mm	600mm	310mm	IP67	1	Silbergrau
26880-015	180mm	600mm	310mm	IP67	1	Silbergrau

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Form
26880-001	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-002	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-003	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-004	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-005	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-006	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-007	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-008	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-009	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-010	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-011	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-012	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-013	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-014	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-015	Pulverbeschichtet	Rechteckig

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für mechanische Modifikationen, innovative Leiterplatten- und Kabelbefestigungslösungen sowie Kühlkonzepte wenden Sie sich bitte an uns.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.