

RatiopacPRO Complete Desktop Case, geschirmt (Textildichtung)



Das RatiopacPRO-Gehäuse mit EMV-Abschirmung von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll und individuellen Elektronikbaugruppen. Dieses flexible und stabile Gehäuse ist einfach von Desktop auf 19-Zoll-Einschubgehäuse umzubauen und ermöglicht vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Das schlanke Design dieser Gehäuseausführung ist für Desktop-Anwendungen geeignet.

MERKMALE

- Desktop-Gehäuse mit vorkonfigurierten Komponenten, gemäß IEC 60297-3-101; vorbereitet für 19"-Komponenten, z. B. Steckbaugruppen und Europakarten
- geschirmt (Textildichtung)
- Ausführung mit Frontblenden
- Lüftungsschlitze im Bodenblech
- Rückwand mit Perforation
- Konform mit DIN EN 62368-1

EMV-Schirmung:	Ja
Produktfamilie:	RatiopacPRO
Produkttyp:	Gehäuse
Statische Last:	25kg
Typ:	Gehäuse für 19-Zoll-Komponenten



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3						
Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite
24572-050	3U	28HP	255.5mm	1	112.3mm	148mm
24572-051	3U	42HP	255.5mm	1	112.3mm	219mm

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Nutzbare Höhe	Nutzbare Breite
24572-052	3U	42HP	315.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-053	3U	63HP	315.5mm	1	112.3mm	326mm
24572-054	3U	84HP	315.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-055	3U	84HP	375.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-056	3U	84HP	435.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-064	6U	42HP	315.5mm	1	245.7mm	219mm
24572-065	6U	63HP	315.5mm	1	245.7mm	326mm
24572-066	6U	84HP	315.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-067	6U	84HP	375.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-068	6U	84HP	435.5mm	1	245.7mm	432mm

Table 2/3						
Katalognummer	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	Oberfläche	Höhe	Material
24572-050	Seitenverkleidung, Modulschienen	Nein	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	132.6mm	Aluminium
24572-051	Seitenverkleidung, Modulschienen	Nein	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	132.6mm	Aluminium
24572-052	Seitenverkleidung, Modulschienen	Nein	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	132.6mm	Aluminium
24572-053	Seitenverkleidung, Modulschienen	Nein	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	132.6mm	Aluminium
24572-054	Seitenverkleidung, Modulschienen	Nein	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	132.6mm	Aluminium
24572-055	Seitenverkleidung, Modulschienen	Nein	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	132.6mm	Aluminium
24572-056	Seitenverkleidung, Modulschienen	Nein	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	132.6mm	Aluminium
24572-064	Seitenverkleidung, Modulschienen	Nein	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	265.9mm	Aluminium
24572-065	Seitenverkleidung, Modulschienen	Nein	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	265.9mm	Aluminium

Katalognummer	Frontrahmenkonstruktion	Kühloption	Entspricht	Oberfläche	Höhe	Material
24572-066	Seitenverkleidung, Modulschienen	Nein	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	265.9mm	Aluminium
24572-067	Seitenverkleidung, Modulschienen	Nein	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	265.9mm	Aluminium
24572-068	Seitenverkleidung, Modulschienen	Nein	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	Passiviert, Pulverbeschichtet	265.9mm	Aluminium

Table 3/3		
Katalognummer	Schutzart	Breite
24572-050	IP20	164.4mm
24572-051	IP20	235.5mm
24572-052	IP20	235.5mm
24572-053	IP20	342.4mm
24572-054	IP20	448.9mm
24572-055	IP20	448.9mm
24572-056	IP20	448.9mm
24572-064	IP20	235.5mm
24572-065	IP20	342.4mm
24572-066	IP20	448.9mm
24572-067	IP20	448.9mm
24572-068	IP20	448.9mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierungen (Sonderfarben oder -größen)

Kundenspezifische Lösungen (Ausbrüche in Dach, Bodenplatte oder Seitenwänden).

Montageservice ab 1 Stück.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.