

ADK Endkappe für Strutmontageschiene



Die nVent CADDY ADK Strut-Endkappen bieten eine sichere und schnelle Lösung für den Umgang mit scharfkantigen Montageschienen. Die ADK-Kappen lassen sich einfach in die Enden von werkseitig oder vor Ort geschnittenen Montageschienen einsetzen und helfen, mögliche Verletzungen durch raue Kanten an den Materialenden zu verhindern. Darüber hinaus funktioniert diese einfache Lösung mit mehreren Montageschienenprofiltypen und ist in verschiedenen Farben erhältlich, um individuellen Anwendungen gerecht zu werden.

MERKMALE

Passend für ERISTRUT A-Schiene

Kann in zwei Endkappen für ERISTRUT Schiene Typ C geteilt werden

Material: Polyethylen



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Typ Strutmontageschiene	Höhe (H)	Breite (W)	A
ADK421	313305	Blau	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm	20.6 mm
ADK421GY	313308	Grau	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm	20.6 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	B	Dicke (T)
ADK421	313305	8.5 mm	11.5 mm
ADK421GY	313308	8.5 mm	11.5 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

