

# BP Lochband mit gerader Kante, Light-Duty

## MERKMALE

Zur Befestigung von Kabel- oder Kabelschutzrohrleitungen



**Material:** Stahl  
**Oberfläche:** Vorverzinkung



## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Länge (L) | Dicke (T) | Lochgröße (HS) | A     |
|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|----------------|-------|
| BP17PG        | 591350        | 17 mm      | 25000mm   | 0.6 mm    | 3 mm           | 10 mm |
| BP25PG        | 591360        | 25 mm      | 25000mm   | 0.8 mm    | 4 mm           | 15 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | B     | C      | D     | Statische Last |
|---------------|---------------|-------|--------|-------|----------------|
| BP17PG        | 591350        | 20 mm | 6.5 mm | 11 mm | 500N           |
| BP25PG        | 591360        | 33 mm | 8.5 mm | 21 mm | 750N           |



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

