

# 1-1 Befestigungswinkel für C-Schiene

## MERKMALE

Vielseitig einsetzbar bei der Konstruktion von Montagesystemen



**Material:** Stahl  
**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt


## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Kanaltyp        | Winkel (a) | A     | B     | C    |
|---------------|---------------|-----------------|------------|-------|-------|------|
| EBS25A090     | 584660        | E0, E0L, E1     | 90 °       | 25 mm | 46 mm | 4 mm |
| EBS35A090     | 587530        | E2, E2L, E3, E4 | 90 °       | 35 mm | 46 mm | 4 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | D       | Lochgröße (HS) |
|---------------|---------------|---------|----------------|
| EBS25A090     | 584660        | 10.5 mm | 10.5 mm        |
| EBS35A090     | 587530        | 10.5 mm | 10.5 mm        |



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

