

C-EU Bügelschelle zur Montage von Kabelschutzrohr/Kabel an Flachprofilen



MERKMALE

Zur Befestigung eines einzelnen Kabelschutzrohres

Zur Befestigung an Trägerflanschen, Winkeleisen, Unterzügen und anderen Gebäudeelementen

Material: Stahl
Oberfläche: Feuerverzinkt

SPEZIFIKATIONEN



Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Flanschstärke (FT)	A	Drehmoment (TQ)
C12EU	337300	8 - 12 mm	12 mm Max	41 mm Max	2 N·m
C16EU	337310	12 - 16 mm	12 mm Max	46 mm Max	2 N·m
C20EU	337320	16 - 20 mm	12 mm Max	50 mm Max	2 N·m
C24EU	337330	20 - 24 mm	12 mm Max	54 mm Max	2 N·m
C28EU	337340	24 - 28 mm	12 mm Max	58 mm Max	2 N·m
C32EU	337350	28 - 32 mm	12 mm Max	63 mm Max	2 N·m
C36EU	337360	32 - 36 mm	12 mm Max	67 mm Max	2 N·m
C40EU	337370	36 - 40 mm	12 mm Max	71 mm Max	2 N·m
C44EU	337380	40 - 44 mm	12 mm Max	81 mm Max	4 N·m
C48EU	337390	44 - 48 mm	12 mm Max	85 mm Max	4 N·m
C52EU	337400	48 - 52 mm	12 mm Max	90 mm Max	4 N·m
C56EU	337410	52 - 56 mm	12 mm Max	94 mm Max	4 N·m

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Flanschstärke (FT)	A	Drehmoment (TQ)
C60EU	337420	56 - 60 mm	12 mm Max	98 mm Max	4 N·m
C64EU	337430	60 - 64 mm	12 mm Max	102 mm Max	4 N·m

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Schraube ist bei Klammern mit einem Außendurchmesser von 40 mm oder weniger elektroverzinkt.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

