

Kabelrinnen Tragelement zur Befestigung an Gewindestangen



MERKMALE

Zur Befestigung von Kabelrinnen mit bis zu 100 mm Breite

Maximieren Sie Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten mit der einzigartigen Kombination aus 4Z- und 6Z-Produkten.



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Stangengröße (RS)	Drahtgröße	Flanschstärke (FT)
4Z34CTS	172950	Federstahl	nVent CADDY Armour	M4, M6, M8, M10, M12	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	A	X	Statische Last
4Z34CTS	172950	68 mm	35 x 6.5 mm	90N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

4Z parts installed on 3/8" (M10) smooth rod in the F2 direction has a Static Load Rating of 15 lb (67 N).



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

