

Gewindestange, Stahl, verzinkt, M10, 2.000 mm

KATALOGNUMMER


050M102000

MERKMALE

Kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 592620

Material: Stahl


Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Qualitätsklasse: 4.8

Stangengröße (RS): M10

Länge (L): 2000mm

Statische Last: 7000N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

