

C-Schiene Trägerkl. mit U-Bolzen, E0L, E0, E1, E2L, E2, E3 Schiene, M6 Gewinde



KATALOGNUMMER

BCE03

MERKMALE

Trägerklammer für C-Profile

Vollständig mit Platte, U-Bügel und Befestigungen

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 585120

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Kanaltyp: E0L;E0;E1;E2L;E2;E3

Stangengröße (RS): 6

Flanschstärke (FT): 16 mm Max

Breite (W): 60 mm

Dicke (T): 4 mm

A: 20 mm



B: 36 mm

C: 70 mm

Statische Last: 1250N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die statische Last hängt von Schienentyp und -länge ab.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

