

Multifunktions-C-Klammer, Stahl, feuerverzinkt, 30–44 mm Flansch



KATALOGNUMMER

C45HD

MERKMALE

C-Klammer

Zur Verwendung mit Kabel-/Kabelschutzrohr-/Rohrschelle oder Vierkantscheibe für Multifunktions-C-Klammer

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 336120

Material: Stahl

Oberfläche: Feuerverzinkt

Flanschstärke (FT): 30 - 44 mm

Lochgröße (HS): 14 mm

Schraubendurchmesser (Sc): 8


Schraubenlänge (L): 30mm

Drehmoment (TQ): 3 N·m

Statische Last: 1100N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Klemmschraube muss auf der geeigneten Seite des I-Trägers angezogen werden.



nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

