

# Konsole - E2 Schiene, 300 mm


## KATALOGNUMMER

**CE224H0300EG**

## MERKMALE

Gelocht, kaltgewalzt

Rückplatte mit Langloch



## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 597510

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Länge (L): 300mm

Höhe (H): 120 mm

Breite (W): 40 mm

Dicke (T): 2.4 mm

A: 20 mm

B: 34 mm

C: 15.5 mm


D: 50 mm

E: 4 mm

X: 11 x 18 mm

Y: 11 x 27 mm

Lochgröße (HS): 5 mm



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

