

Rohr-/Kabelschelle, Stahl, HD, 1 1/4" Rohr

KATALOGNUMMER

CR125HD

MERKMALE

Unverlierbarer Gewindestift minimiert den Bedarf an zusätzlichen Bauteilen

Mit dem UNICBAND Sign Auflagewinkel und Fixoband-Gurt können Befestigungen an einem Rohr und Mast getätigt werden



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 336340

Material: Stahl

Oberfläche: Feuerverzinkt

Rohrgröße: 1 1/4" Min

NB/DN: 32

Außendurchmesser (OD): 40.0 - 44.5 mm

Breite (W): 20 mm

Statische Last 1 (F1): 250N

Statische Last 2 (F2): 550N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

