

Gitterrinnenclip, 3/16"-5/16" (4–8 mm) Draht

KATALOGNUMMER

KBT



Der KBT-Clip für Drahtkorbbablage ist eine einfach zu installierende zeitsparende Lösung zur Befestigung der Drahtkorbrinne an einer Strebe. Einfach die Korbrinne auf die Strebe platzieren, KBT-Klipp an der gewünschten Stelle über die Rinne platzieren, KBT zusammendrücken und an den gewünschten Platz schieben, das ist alles! Die Installation erfolgt ohne Werkzeuge oder zusätzliches Befestigungsmaterial. Der KBT-Clip für Drahtkorbbablage ist eine weitere zeitsparende Lösung zur Unterstützung von Subunternehmern bei schnelleren, einfacheren und effizienteren Durchführungen von Projekten.

MERKMALE

Zur Befestigung der Gitterrinne an der Strutmontageschiene ohne zusätzliches Befestigungsmaterial

Keine Werkzeuge erforderlich

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 170011

Material: Federstahl

Oberfläche: nVent CADDY Armour

Drahtgröße: 4 - 8 mm


Länge (L): 74mm

Breite (W): 16 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Verwenden Sie zwei Klipps pro Strutmontageschiene für Rinnen bis zu 300 mm. Drei Klipps pro Strutmontageschiene für Rinnen bis zu 457 mm verwenden und einen Klipp pro Strebenhalterung je zusätzlicher 150 mm-Rinnenbreite hinzufügen.

Keine Lastangabe, nur zur Positionierung.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

