

Pyramid H-Rahmenfuß, Schaum

KATALOGNUMMER

PHB



MERKMALE

Schaum- oder Gummiboden bietet eine geringe Abriebfläche für besseren Schutz der Dachbahn

Kompatibel mit Dachflächen, einschließlich Einzellagen, bituminösen Materialien, Metall und Spritzschaum

Bietet überlegene Lastverteilung, selbst bei unebenen Dachoberflächen

Gummiauflage, ideal für Solarpaneel-Installationen

Die Befestigungsteile sind an den Standfüßen vorinstalliert

Feuerverzinkt und UV-stabilisiert für eine lange Lebensdauer

Akzeptiert Standard-Strut-Montageschienen

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 360422

Material: Stahl;Polypropylen;Polyethylen

Oberfläche: Feuerverzinkt

Temperatur: -34 to 54.4 °C

Sicherheitsfaktor statische Last: 3:1

Dachanschluss: Schaum

Typ Strutmontageschiene: A (41 x 41 mm)

Höhe (H): 117 mm



Länge (L): 314mm

Breite (W): 314 mm

Oberfläche: 0.09m²

Stückgewicht: 1.8 kg

Statische Last: 3335N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

