

RS Sicherungslasche zum Nachrüsten, 317,5 mm



KATALOGNUMMER

RS12

The nVent CADDY RS Retrofit Retainer Strap is designed to assist in the securement of beam clamps and other flanges to metal structures. Due to the post-installation function, the RS Retrofit Retainer Strap can be added to pre-existing hanging systems without dismantling any clamps or threaded rods already in place. With a teardrop-shaped opening to lock onto the rod, contractors can be confident that components will not shift during installation and will retain their integrity even in the case of a seismic event.

MERKMALE

Ideal zum Nachrüsten oder für die Erstausrüstung

Die Installation kann ohne zerlegen der Baugruppe und /oder Demontage der Trägerklammer erfolgen.

Die Lasche ist mit allen Standard nVent CADDY Trägerklammern kompatibel und kann sowohl an der Klemmschraube als auch an der Gewindestange montiert werden

Die große, tropfenförmige Öffnung ist mit mehreren Gewindestangen-Durchmessern kompatibel. Damit reduziert sich die Bestandsführung um 50 %.

Die geprägten Kanten der tropfenförmigen Öffnung krallen sich in die Gewindestange und verhindern dadurch ein Verrutschen während der Installation.

Bietet eine sichere Montagelösung in Erdbebengebieten und entspricht den NFPA® Anforderungen.



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 590253

Material: Stahl

Oberfläche: Vorverzinkung

Länge (L): 317.5mm

Breite (W): 44.5 mm

Dicke (T): 1.5 mm

Stangengröße (RS): M10;M12;M16;M20


Lochgröße (HS): 28.6 mm

A: 82.3 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Fügen Sie 2" zur Flanschbreite hinzu, um die Mindestlänge des benötigten Bands zu bestimmen.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

