

nVent CADDY Speed Link SLK mit Drahtseilklemme, 1,5 mm Stahlseil, 2 m Länge



KATALOGNUMMER

SLK15L2DW6

MERKMALE

Das komplette System beinhaltet Drahtseil, Schloss und vormontiertes Endstück mit Drahtseilklemme für Tragseil.

Kann zum Abhängen von Kabeln vom Tragseil oder als Zwischenbefestigung verwendet werden, um Durchhang und Verspannungen zu verringern

Einfaches Aufschnappen auf das Tragseil; rastet ein, wenn geschlossen

Der werkzeuglose Klipp kann am Tragseil von Hand geschlossen werden

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 196831

Material: Stahl;Spring Stahl;Polypropylen;Zinklegierung

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt;nVent CADDY Armour

Sicherheitsfaktor statische Last: 5:1

Durchmesser Stahlseil: 1.5 mm

Länge Stahlseil: 2m

A: 70 mm

B: 20 mm

C: 25 mm

Durchmesser (Ø): 6 mm

Höhe (H): 55 mm

Breite (W): 19 mm

Dicke (T): 12.5 mm

Winkel (a): 90 ° Max

Statische Last: 195N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

