

Muttern der SN Serie, M6 Stabgröße



KATALOGNUMMER

SNM6

MERKMALE

Ermöglicht das Anbringen der Mutter auf der Gewindestange direkt an jeder beliebigen Position

Das langwierige Aufschrauben von Muttern über große Distanzen der Gewindestange entfällt

Ideal für den nachträglichen Einbau, wie z.B. Trapezinstallationen, wo eine Demontage der Tragkonstruktion nicht erwünscht ist

Funktioniert mit leicht beschädigtem Gewinde und kleinen Gratzen auf der Gewindestange

Reduziert die Montagezeit um bis zu 50 %



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 390005

Material: Stahl



Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Stangengröße (RS): 6

Höhe (H): 14mm

Sechskant-Breite (W): 16 mm

Statische Last: 1650N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

