

Trägerklammer für Strutschienen mit U-Bügel, Stahl, HD, A, AA, D, E Strut



KATALOGNUMMER

ZTA602HD

MERKMALE

Vollständig mit U-Bügel und Muttern

Paarweise Montage erforderlich

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 388006

Material: Stahl

Oberfläche: Feuerverzinkt

Typ Strutmontageschiene: A (41 x 41 mm); AA (83 x 41 mm); D (62 x 41 mm); E (83 x 41 mm)

Stangengröße (RS): 10

Flanschstärke (FT): 18 mm Max

Breite (W): 80 mm

Dicke (T): 6 mm

A: 24 mm



B: 45 mm

C: 140 mm

Statische Last: 5000N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die statische Last basiert auf einem Paar Strutmontageschienenenträgerklammern.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

