


Flache Vierloch-T-Stück-Platte

MERKMALE

Zum Herstellen von Metallrahmen mit nVent CADDY
Eristrut Schienen




SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Lochgröße (HS)	Dicke (T)	A
ZE108	313080	Stahl	Feuerverzinkt	14 mm	6 mm	138 mm
ZE108	387580	Stahl	Feuerverzinkt	14 mm	6 mm	138 mm
ZE108S6	388701	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		14 mm	6 mm	138 mm
ZE108EG	387581		Elektrolytisch verzinkt	14 mm	6 mm	135 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	B	Schraube enthalten	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)
ZE108	313080	90 mm	Ja	10 mm	25mm
ZE108	387580	90 mm	Nein		
ZE108S6	388701	90 mm	Nein		
ZE108EG	387581	87.5 mm	Nein		



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

