


H-PSM Flanschklipp mit Kabelschutzrohr

Schelle, seitliche Montage



MERKMALE

Erfordert nur einen Hammer zur Installation


Verfügbar für EMT, starres und Aluminium-Kabelschutzrohr

Um 360° drehbar

Ausrichtung: Seitliche Montage
Material: Federstahl
Oberfläche: nVent CADDY Armour

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Flanschstärke (FT)	Statische Grenzlast (F)
12P24SM	175220	22 - 30 mm	3 - 8 mm	111N
12P58SM	175230	22 - 30 mm	8 - 14 mm	111N
12P912SM	175240	22 - 30 mm	14 - 20 mm	111N
16P24SM	175260	30 - 35 mm	3 - 8 mm	111N
16P58SM	175270	30 - 35 mm	8 - 14 mm	111N
16P912SM	175280	30 - 35 mm	14 - 20 mm	111N
8P24SM	175180	18 - 22 mm	3 - 8 mm	111N
8P4SM	175170	18 - 22 mm	2 - 3 mm	111N
8P58SM	175190	18 - 22 mm	8 - 14 mm	111N
8P912SM	175200	18 - 22 mm	14 - 20 mm	111N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

