

# HW Deckenmutter für Schwalbenschwanz Trapezdecken



## MERKMALE

Trapezmutter zur Aufhängung unter Stahldecken

Einfach zu installieren

Passt zu mehreren Verbunddeckenprofilen



**Material:** Stahl  
**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt

## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Artikelnummer | Stangengröße (RS) | Winkel (a) | A     | B      | C      | Statische Last |
|---------------|---------------|-------------------|------------|-------|--------|--------|----------------|
| HW10          | 187290        | 10                | 15 °       | 25 mm | 12 mm  | 12 mm  | 2100N          |
| HW12          | 187300        | 12                | 15 °       | 25 mm | 16 mm  | 16 mm  | 2100N          |
| HW6           | 187270        | 6                 | 15 °       | 25 mm | 12 mm  | 12 mm  | 1200N          |
| HW8           | 187280        | 8                 | 15 °       | 25 mm | 12 mm  | 12 mm  | 1700N          |
| PHWC6         | 196240        | 6                 | 25 °       | 18 mm | 9.5 mm | 9.5 mm | 1200N          |
| PHWC8         | 196250        | 8                 | 25 °       | 18 mm | 9.5 mm | 9.5 mm | 1700N          |

| Metal Decking Compatibility for Wedge Nuts |               |     |     |     |      |      |       |       |
|--------------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|
| Part Number                                |               | HW4 | HW6 | HW8 | HW10 | HW12 | PHWC6 | PHWC8 |
| TATA                                       | Comflor 51+   | X   | X   | X   | X    | X    |       |       |
|                                            | Comflor 60/75 |     |     |     |      |      | X     | X     |
|                                            | Comflor 80/95 |     |     |     |      |      | X     | X     |
|                                            | Ribdeck 80    |     |     |     |      |      | X     | X     |
| SMD                                        | R51+          | X   | X   | X   | X    | X    |       |       |
| KINGSPAN                                   | Multideck 50  | X   | X   | X   | X    | X    |       |       |
| CMF                                        | Metfloor 55   | X   | X   | X   | X    | X    |       |       |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

