

# Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with T-Grid Clip



The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with T-Grid Clip is an innovative assembly featuring a combination of the Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with a T-Grid Clip attachment. The Assembly simplifies cable management by offering quick installation to floor-mounted T-grid applications.

Engineered for high-performance data cable management, this system supports Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7, and fiber optic cables, with superior fill capacity and load ratings compared to most non-continuous alternatives. The Assemblies' rounded edges ensure proper bend radius support, protecting cable integrity and optimizing performance.

## MERKMALE

Tool-free installation

Versa-Mount Technology: Innovative attachment design provides multiple structural and installation methods for wall, ceiling, and threaded rod mounting applications

Improved design allows for optimized inventory, reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs

Provides optimal support for high-performance data cable—including category cable, Power over Ethernet (PoE), and fiber optic

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569



## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material            | Oberfläche                        | Durchmesser | Fläche             | Kabelkapazität, Cat 5e |
|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|
| CAT16HPTS     | 181089        | Stahl, Spring Stahl | nVent CADDY Armour, Vorverzinkung | 25 mm       | 690mm <sup>2</sup> | 20                     |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Kabelkapazität, Cat 6 | Kabelkapazität, Cat 6A | A     | Statische Last |
|---------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|----------------|
| CAT16HPTS     | 181089        | 15                    | 10                     | 65 mm | 270N           |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

