

nVent CADDY Speed Link SLK mit Federstahlklammer zum Aufschlagen



MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil, den Verschluss und die vormontierte nVent CADDY Federstahlklammer

Wird einfach mit einem Hammer installiert

Passt zu den meisten Trägern

Material: Stahl;Polypropylen;Zinklegierung
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt
Sicherheitsfaktor statische Last: 5:1
Entspricht: SMACNA HVAC-DCS



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Durchmesser Stahlseil	Länge Stahlseil	Flanschstärke (FT)	Statische Last
SLK15L34H24	196506	1.5 mm	3m	3 - 8 mm	195N
SLK15L34H58	196507	1.5 mm	3m	8 - 14 mm	195N
SLK2L34H24	196535	2 mm	3m	3 - 8 mm	440N
SLK2L34H58	196536	2 mm	3m	8 - 14 mm	440N

Höhe (H): 55 mm
Breite (W): 19 mm
Dicke (T): 12.5 mm
Winkel (a): 90 ° Max



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

