

PEMSA-Gitterrinne Bodenfuß



MERKMALE

Einfach zu bedienende Schnellverbindungen



IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Länge (L)	Breite (W)	Höhe (H)	Größe Slot (SS)
WBTFLRSPTRD	820900	Kunststoff	75.5mm	42 mm	45.5 mm	7 x 23 mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

