

Quick Strut Mutter mit Gewindestift



MERKMALE

Ermöglicht die schnelle, universelle Befestigung der Gewindestange und der zugehörigen Teile an Standardmontageprofilen

Vormontierte Schienenmutter fertig aus der Schachtel

Die Feder hält die Schienenmutter in Position bis alles festgezogen ist

Halogenfrei

Material: Stahl
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2




Katalognummer	Artikelnummer	Stangengröße (RS)	Länge 1 (L1)	Länge 2 (L2)	A	B
QSNM10040EG	592922	10	22 mm	50 mm	8 mm	4 mm
QSNM8040EG	592912	8	26 mm	50 mm	6 mm	4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	C	Drehmoment (TQ)	Statische Last 1 (F1)	Statische Last 2 (F2)	Statische Last 3 (F3)
QSNM10040EG	592922	41 mm	55 N·m	4400N	4400N	4900N
QSNM8040EG	592912	41 mm	28 N·m	3300N	3300N	3300N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die statische Last 1 entspricht einer Montageschienenendicke von 1,5 mm. Die statische Last 2 entspricht einer Montageschienenendicke von 2,0 mm. Die statische Last 3 entspricht einer Montageschienenendicke von 2,5 mm.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

