

SC Snap Clip



MERKMALE

Die clevere Befestigung von Kabeln und
Kabelschutzrohren an Trägerflanschen

Erfordert nur einen Hammer zur Installation

Material: Federstahl
Oberfläche: nVent CADDY Armour

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Flanschstärke (FT)	Außendurchmesser (OD)	Dicke (T)
24SC1011	187550	2 - 4 mm	10 - 11 mm	0.6 mm
24SC1214	187570	2 - 4 mm	12 - 14 mm	0.6 mm
24SC1518	187590	2 - 4 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
24SC1518R25	191003	2 - 4 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
24SC1924	187610	2 - 4 mm	19 - 24 mm	0.6 mm
24SC1924R25	191004	2 - 4 mm	19 - 24 mm	0.6 mm
24SC2530	187630	2 - 4 mm	25 - 30 mm	0.6 mm
24SC2530R25	191005	2 - 4 mm	25 - 30 mm	0.6 mm
24SC67	187510	2 - 4 mm	6 - 7 mm	0.6 mm
24SC78	187710	2 - 4 mm	7 - 8 mm	0.6 mm
24SC89	187530	2 - 4 mm	8 - 9 mm	0.6 mm
24SC910	187750	2 - 4 mm	9 - 10 mm	0.6 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Flanschstärke (FT)	Außendurchmesser (OD)	Dicke (T)
47SC1011	187540	4 - 7 mm	10 - 11 mm	0.6 mm
47SC1214	187560	4 - 7 mm	12 - 14 mm	0.6 mm
47SC1518	187580	4 - 7 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
47SC1518R25	191009	4 - 7 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
47SC1924	187600	4 - 7 mm	19 - 24 mm	0.6 mm
47SC1924R25	191010	4 - 7 mm	19 - 24 mm	0.6 mm
47SC2530	187620	4 - 7 mm	25 - 30 mm	0.6 mm
47SC2530R25	191011	4 - 7 mm	25 - 30 mm	0.6 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Flanschstärke (FT)	Außendurchmesser (OD)	Dicke (T)
47SC67	187500	4 - 7 mm	6 - 7 mm	0.6 mm
47SC78	187720	4 - 7 mm	7 - 8 mm	0.6 mm
47SC89	187520	4 - 7 mm	8 - 9 mm	0.6 mm
47SC910	187760	4 - 7 mm	9 - 10 mm	0.6 mm
812SC1011	187660	8 - 12 mm	10 - 11 mm	0.6 mm
812SC1214	187670	8 - 12 mm	12 - 14 mm	0.6 mm
812SC1518	187680	8 - 12 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
812SC1518R25	191015	8 - 12 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
812SC1924	187690	8 - 12 mm	19 - 24 mm	0.6 mm
812SC1924R25	191016	8 - 12 mm	19 - 24 mm	0.6 mm
812SC2530	187700	8 - 12 mm	25 - 30 mm	0.6 mm
812SC2530R25	191017	8 - 12 mm	25 - 30 mm	0.6 mm
812SC67	187640	8 - 12 mm	6 - 7 mm	0.6 mm
812SC78	187730	8 - 12 mm	7 - 8 mm	0.6 mm
812SC89	187650	8 - 12 mm	8 - 9 mm	0.6 mm
812SC910	187770	8 - 12 mm	9 - 10 mm	0.6 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

