


Uniklip Kabelrinne T-Stück



MERKMALE

T-Stück, gleiche Anschlüsse

Optimale Unterstützung für leistungsstarke Niederspannungs- und Datenkabel

Das Innovative UNIKLIP Installationssystem beschleunigt die Installationszeit bis zu 3 Mal

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

Kein Zuschneiden auf der Baustelle erforderlich; einfach einbauen und die Verlegung der Trasse geht weiter

Sicherheitsbedenken gegenüber Vor-Ort Zuschnitten werden beseitigt



Werkzeuglose, integrierte Kupplungen mit Uniklip

Material: Stahl
Oberfläche: Vorverzinkung



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)	Tiefe (D)	Länge (L)	A	B
PCT50X050ET	850300	50 mm	49mm	375mm	202 mm	91 mm
PCT50X075ET	850310	75 mm	49mm	405mm	228 mm	91 mm
PCT50X100ET	850320	100 mm	49mm	425mm	253 mm	91 mm
PCT50X150ET	850330	150 mm	49mm	475mm	303 mm	91 mm
PCT50X225ET	850340	225 mm	49mm	550mm	378 mm	91 mm
PCT50X300ET	850350	300 mm	49mm	625mm	453 mm	91 mm
PCT50X450ET	850360	450 mm	49mm	775mm	603 mm	91 mm
PCT50X500ET	850370	500 mm	49mm	852mm	653 mm	91 mm
PCT50X600ET	850380	600 mm	49mm	925mm	753 mm	91 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

