


# Wire Basket Tray Vertical Down



The nVent CADDY Wire Basket Tray Vertical Down maintains the proper bend radius of high-performance cables as they transition from the end or side of the cable tray. This offering enables smooth wire transfers from horizontal to vertical angles, ensuring cable integrity and optimizing organization. Easily assembled with the nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit, the Vertical Down is ideal for small cable runs directed to data cabinets and enclosures. Contractors can experience optimal and reliable management for vertical cable dropouts while maintaining a seamless and visually appealing finished result.

## MERKMALE

Designed to be used with the nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit


Ensures the natural bend radius of the cable is protected

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including fiber optic, Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, and Cat 7

**Material:** Stahl  
**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt

## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Farbe   | Höhe (H) | Breite (W) | Länge (L) | Radius (R) | Stückgewicht |
|---------------|---------|----------|------------|-----------|------------|--------------|
| WBTVERTDWN    |         | 66 mm    | 172 mm     | 200mm     | 64.52mm    | 0.84 kg      |
| WBTVERTDWNBA  | Schwarz | 66 mm    | 172 mm     | 200mm     | 64.52mm    | 0.84 kg      |



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

