

Teiltüren | Schaltschränke, DP

Teiltüren ermöglichen viele verschiedene, leicht zugängliche Konfigurationen von separaten Fächern innerhalb des Schrankes.



MERKMALE

Beschreibung: Zur Unterteilung der Schrankfront mit Hilfe der Trennsteg CDH / CDHK in verschiedene Bereiche. Ausgestattet mit 3 mm DIN Doppelbart Verriegelung (1 Riegel bis zu einer Höhe von 400 mm, über 400 mm Höhe 2 Riegel).

Material: 1.75 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: Entspricht IP 44.

Verpackungseinheit: 1 Tür mit Scharnieren, Riegeln und Montagematerial.

Montagemöglichkeiten: Fügen Sie CDH für MC-Rahmen hinzu und verwenden Sie CDHK für MK-Rahmen. Verwenden Sie DPC / DPCV für Abdeckung der Ober- und Unterseite.

Material: Baustahl
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Farbe: Hellgrau
Farbcode: RAL 7035

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Produktfamilie	Gehäusematerial
DP01504R5	150mm	400mm	17mm	Freistehend	Baustahl

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Produktfamilie	Gehäusematerial
DP01506R5	150mm	600mm	17mm	Freistehend	Baustahl
DP01508R5	150mm	800mm	17mm	Freistehend	Baustahl
DP02004R5	200mm	400mm	17mm	Freistehend	Baustahl
DP02006R5	200mm	600mm	17mm	Freistehend	Baustahl
DP02008R5	200mm	800mm	17mm	Freistehend	Baustahl
DP02504R5	250mm	400mm	17mm	Freistehend	Baustahl
DP02506R5	250mm	600mm	17mm	Freistehend	Baustahl
DP02508R5	250mm	800mm	17mm	Freistehend	Baustahl
DP03004R5	300mm	400mm	17mm	Freistehend	Baustahl
DP03006R5	300mm	600mm	17mm	Freistehend	Baustahl
DP03008R5	300mm	800mm	17mm	Freistehend	Baustahl
DP04004R5	400mm	400mm	17mm	Freistehend	Baustahl
DP04006R5	400mm	600mm	17mm	Freistehend	Baustahl
DP04008R5	400mm	800mm	17mm	Freistehend	Baustahl
DP05004R5	500mm	400mm	17mm	Freistehend	Baustahl
DP05006R5	500mm	600mm	17mm	Freistehend	Baustahl
DP05008R5	500mm	800mm	17mm	Freistehend	Baustahl
DP06004R5	600mm	400mm	17mm	Freistehend	Baustahl
DP06006R5	600mm	600mm	17mm	Freistehend	Baustahl

Table 2/2

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Produktfamilie	Gehäusematerial
DP06008R5	600mm	800mm	17mm	Freistehend	Baustahl
DP08006R5	800mm	600mm	17mm	Freistehend	Baustahl
DP08008R5	800mm	800mm	17mm	Freistehend	Baustahl
DP10006R5	1000mm	600mm	17mm	Freistehend	Baustahl
DP10008R5	1000mm	800mm	17mm	Freistehend	Baustahl
DP12006R5	1200mm	600mm	17mm	Freistehend	Baustahl
DP12008R5	1200mm	800mm	17mm	Freistehend	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.