


Vertikale Teiler für Standschränke, CDV



Das Profil sorgt für eine vertikale Trennung und sichert Teiltüren und -platten zur Gewährleistung der Schutzart IP44.

MERKMALE

Beschreibung: Das Profil ist identisch mit dem Schrankrahmen und bietet eine vertikale Trennung des Schanks, wenn Teiltüren oder Wände montiert werden. Kann in 200-mm-Schritten montiert werden.

Material: Frontprofil: 2 mm Stahlblech Innenprofil: 1,75 mm elektroverzinkter Stahl.

Oberfläche: Strukturierte Pulverbeschichtung, RAL 7035.

Verpackungseinheit: 1 Satz Profile mit Montagezubehör.

Kann in 200-mm-Schritten montiert werden

Ein Satz Profile mit Montagezubehör

Material:	Baustahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbe:	Hellgrau
Farbcode:	RAL 7035
Dicke:	2mm

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Produktfamilie	Gehäusematerial
CDV1800R5	1755mm	90mm	49mm	Freistehend	Baustahl
CDV2000R5	1955mm	90mm	49mm	Freistehend	Baustahl
CDV2200R5	2155mm	90mm	49mm	Freistehend	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.