


Linsensenkkopfschraube



Senkkopfschrauben werden für zahlreiche Montagemöglichkeiten in einem Baugruppenträger oder Tischgehäuse verwendet.

MERKMALE

Senkkopfschraube

Cross Recess imprint offers a high level of torque to achieve quick and easy installation

Torx imprint bears greater torque

The Torx star-shaped head prevents cam-out

Produkttyp: Schraube



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Länge	Material	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Gewindegröße	Höhe
24560-182	12mm	Stahl	Verzinkt	4	M5	
24560-183	12mm	Stahl	Verzinkt	100	M5	
21100-429	8mm	Stahl	Vernickelt	100	M2.5	
21100-507	12mm	Stahl	Vernickelt	100	M2.5	
21100-500	10mm	Stahl	Vernickelt	100	M2.5	
21100-542	8mm	Stahl	Vernickelt	100	M3	
21100-649	10mm	Stahl	Zinc Plated, Black	100	M2.5	
24560-139	5mm	Stahl	Verzinkt	100	M4	
24560-145	14mm	Stahl	Verzinkt	100	M4	
24560-158	7.7mm	Stahl	Verzinkt	100	M2.5	
24560-164	8mm	Stahl	Vernickelt	100	M2.5	4.7mm

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Breite	Passt zu	Gewindelänge	Gewindeart	Drehmoment
24560-182	Senkkopfschraube		Frontplatten	12mm		2.3N·m
24560-183	Senkkopfschraube		Frontplatten	12mm		2.3N·m

Katalognummer	Typ	Breite	Passt zu	Gewindelänge	Gewindeart	Drehmoment
21100-429	Schraube		Frontplatten	8mm		0.3N·m
21100-507	Schraube		Frontplatten	12mm		0.3N·m
21100-500	Schraube		Frontplatten	10mm		0.3N·m
21100-542	Schraube		Frontplatten	8mm		0.35N·m
21100-649	Schraube		Frontplatten	10mm		0.3N·m
24560-139	Senkkopfschraube		Frontplatten	5mm		1.2N·m
24560-145	Senkkopfschraube		Frontplatten	14mm		1.2N·m
24560-158	Senkkopfschraube		Frontplatten	7.7mm		0.3N·m
24560-164	Senkkopfschraube	4.7mm	Frontplatten	8mm	Metrisch	0.3N·m

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.