

Erdbebensicherer Varistar CP Schrank, Bellcore Zone 4, EMV, 2100H 600B 600T

KATALOGNUMMER

10630-048



Schrank mit IP 55- und EMV-Konformität für extreme seismische Umgebungen, getestet bis zur Bellcore Zone 4 mit einer dynamischen Tragfähigkeit von 500 kg. Kundenspezifische Lösungen mit höherer Zuladung möglich. Der Schrank findet breite Anwendung bei ICT-Anwendungen in erdbebengefährdeten Gebieten, Konstruktions- und Schifffahrtseinrichtungen, Flughäfen, Eisenbahnen und vielem mehr.

Andere Abmessungen und Ausführungen können im Online-Konfigurator konfiguriert werden

MERKMALE

Erdbebenfestigkeit bis zu Bellcore Zone 4, getestet mit 500 kg pro Telcordia GR-63 Core, NEBS zertifiziert

Statische Traglast: 1600 kg

Schutzart IP55

Hohe Abschirmfähigkeit getestet nach IEC 61587-3, mit EN45545-2 Brandschutzdichtung

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 42U

Höhe: 2000mm

Breite: 600mm

Tiefe: 600mm

Rahmenfarbe: Schwarzgrau

Rahmenfarbcode: RAL 7021

Verkleidungsmaterial: Stahl

Verkleidungsfarbe: Schwarzgrau

Verkleidungsfarbcode: RAL 7021

Anzahl Verpackungen: 1

Entspricht: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1; IEC 61587-2; EN 45545-2; Telcordia GR-63-CORE Zone 4

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Rahmenmaterial: Stahl

Statische Last: 1600kg

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Häufigkeit: 50 Hz

Material: Stahl

Nettogewicht: 180.164kg

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Schaltschrank

Schutzart: IP55

Schock- und Vibrationstoleranz: 5g (force)

Passt zu: Varistar CP

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.