

EuropacPRO 19"- Baugruppenträgersatz für Backplane, Rugged, geschirmt (Textildichtung)

Geschirmter Baugruppenträger mit verstärkten horizontalen Schienen (mit 3 Befestigungsbohrungen, Typ rugged), und Seitenwänden für die Montage von Backplanes



MERKMALE

Baugruppenträger mit 19-Zoll Winkel und Seitenwände sind miteinander verbunden (getoxt = kaltverschweisst) zur Erhöhung der Festigkeit, Modulschiene Typ R „Rugged“ mit 3 Lochbefestigung für erhöhte Stabilität (+60 % im Vergleich zur 2 Lochbefestigung „Heavy“ Schienen)

Aluminium

Modulschiene hinten zur Leiterplatten-Montage mit Isolierstreifen. Spezielle Adapterschienen ermöglichen den Einbau von Conduction Cooled Baugruppen.

Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10

EMV-Schirmdämpfung ca. 40 dB bei 1 GHz, 30 dB bei 2 GHz, unter der Voraussetzung, dass die Frontseite mit geschirmten Frontplatten geschlossen ist, Prüfung nach VG 95373 Teil 15

IP 20 gemäß IEC 60529.

Schock- und vibrationsgetestet nach MIL 167, IEC 61587 DL 3, MIL 810 G, MIL 901D Schock- und vibrationsfest in alle drei axialen Richtungen

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

Modifikationen wie Ausbrüche, verschiedene Ausführungen oder Abmessungen erhältlich. Baugruppenträger können mit Teleskopschienen zur Montage in einem Schrank ausgestattet werden.

Modulschiene Typ „Rugged“

EMV-Schirmung:	Ja
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Material:	Aluminium
Produkttyp:	Baugruppenträger/Einschub



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe	Typ Dichtung
24567-149	3U	295mm	1	Rückwandplatine	160mm	Textil EMV
24567-449	6U	295mm	1	Rückwandplatine	160mm	Textil EMV

Table 2/2

Katalognummer	Schock- und Vibrationstoleranz	Griff enthalten	Befestigung	Entspricht	Breite Gestell	Statische Last
24567-149	25g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11, MIL 167, MIL 810 G, MIL 901 D, IEC 61587 DL3	84HP	25kg
24567-449	25g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11, MIL 167, MIL 810 G, MIL 901 D, IEC 61587 DL3	84HP	25kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Testberichte im Internet.

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.