

Mezzanine-Frontplatte (für PMC), Unbehandelt, hohe EMV-Schirmungsdämpfung



Die Mezzanine Frontplatte wird in PMC-Frontplattenausbrüche eingebaut. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen. Für O-Ring EMV-Dichtung.

MERKMALE

Mezzanine Frontplatte wird in PMC-Frontplattenausbrüche eingebaut

EMV-Schirmung erfolgt mit leitfähigem O-Ring

EMV-Schirmung: Ja
Produkttyp: Frontplatte
Typ: Frontplatte ohne Griff



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2						
Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Zubehörty p	Befestigung	Typ Dichtung	Frontbeschicht ung	Oberfläche Rückseite
20835-598	1	Frontplatt e	Anschaubbare Front	O-Ring EMV	Eloxiert	Leitend
20835-889	1	Frontplatt e	Anschaubbare Front	O-Ring EMV	Eloxiert	Leitend
20835-890	1		Anschaubbare Front			
20835-893	10		Anschaubbare Front		Verchromt	Verchromt
20835-922	1		Anschaubbare Front		Verchromt	Verchromt
20835-923	1		Anschaubbare Front		Verchromt	Verchromt

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Zubehörty p	Befestigung	Typ Dichtung	Frontbeschicht ung	Oberfläche Rückseite
20835-924	10		Anschraubbare Front		Verchromt	Verchromt
20835-928	10		Anschraubbare Front		Eloxiert	Leitend

Table 2/2							
Katalognummer	Behandelte Kanten	Entspricht	Tiefe	Oberfläche	Höhe	Material	Breite
20835-598	Nein	PMC Mezzanine, IEEE P1386	2.5mm	Eloxiert	74mm	Aluminium	12.7mm
20835-889	Nein	PMC Mezzanine, IEEE P1386	2.5mm	Eloxiert	74mm	Aluminium	12.7mm
20835-890	Nein	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink	12.7mm
20835-893	Ja	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink	12.7mm
20835-922	Ja	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink	12.7mm
20835-923	Ja	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink	12.7mm
20835-924	Ja	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink	12.7mm
20835-928	Nein	PMC Mezzanine, IEEE P1386			74mm	Zink	12.7mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.