

2-2 Loch Eckwinkelstück



MERKMALE

Zum Herstellen von Metallrahmen mit nVent CADDY
Eristrut Schienen



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Ausrichtung	Lochgröße (HS)	Dicke (T)
ZW207	313400	Stahl	Feuerverzinkt	Rechtsseitig	14 mm	6 mm
ZWA207	387670	Stahl	Feuerverzinkt	Rechtsseitig	14 mm	6 mm
ZWA207L	387675	Stahl	Feuerverzinkt	Linksseitig	14 mm	6 mm
ZWA207EG	387671		Elektrolytisch verzinkt	Rechtsseitig	14 mm	

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	A	B	Schraube enthalten	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)
ZW207	313400	106 mm	89 mm	Ja	10 mm	25mm
ZWA207	387670	106 mm	89 mm	Nein		
ZWA207L	387675	106 mm	89 mm	Nein		
ZWA207EG	387671	105 mm	90 mm	Nein		



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

