

# ADK Plastikendkappe für C-Schiene




## MERKMALE

Zur Verwendung mit C-Profilen

**Material:** Polyvinylchlorid

## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Artikelnummer | Kanaltyp | Höhe (H) | Breite (W) | Dicke (T) | A       |
|---------------|---------------|----------|----------|------------|-----------|---------|
| ADKE0         | 313302        | E0       | 30 mm    | 30 mm      | 19 mm     | 14.2 mm |
| ADKE0L        | 313301        | E0L      | 20 mm    | 30 mm      | 16.8 mm   | 11.8 mm |
| ADKE1         | 585380        | E1       | 15 mm    | 30 mm      | 16.5 mm   | 11.5 mm |
| ADKE2         | 313304        | E2L, E2  | 20 mm    | 35 mm      | 16.5 mm   | 11.5 mm |
| ADKE3         | 585400        | E3       | 35 mm    | 35 mm      | 19.5 mm   | 14.5 mm |
| ADKE4         | 313303        | E4       | 40 mm    | 40 mm      | 23.2 mm   | 17.8 mm |



## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

