

# APX Externer vertikaler Wandwinkel



## MERKMALE

Sattelstütze für C-Profile und Streben

Vollständig mit Befestigungen



## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material                     | Oberfläche                 | Kanaltyp       | Typ<br>Strutmontageschiene        | Höhe<br>(H) |
|---------------|---------------|------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|
| APXE01EG      | 584715        | Stahl                        | Elektrolytisch<br>verzinkt | E0L, E0,<br>E1 |                                   | 114 mm      |
| APXE23EG      | 584710        | Stahl                        | Elektrolytisch<br>verzinkt | E2L, E2,<br>E3 |                                   | 114 mm      |
| APXE4STRUTEG  | 584725        | Stahl                        | Elektrolytisch<br>verzinkt | E4             | A (41 x 41 mm), C (21 x<br>41 mm) | 144 mm      |
| APXSTRUTS6    | 584820        | Edelstahl 316<br>(EN 1.4401) |                            |                | A (41 x 41 mm), C (21 x<br>41 mm) | 144 mm      |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Dicke (T) | A     | B     | C     |
|---------------|---------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| APXE01EG      | 584715        | 50 mm      | 5 mm      | 31 mm | 12 mm | 19 mm |
| APXE23EG      | 584710        | 50 mm      | 5 mm      | 36 mm | 12 mm | 19 mm |
| APXE4STRUTEG  | 584725        | 70 mm      | 5 mm      | 43 mm | 12 mm | 19 mm |
| APXSTRUTS6    | 584820        | 70 mm      | 6 mm      | 43 mm | 12 mm | 19 mm |



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

