

# BC-M Trägerklammer mit Schelle für Kabelschutzrohr



## MERKMALE

Einfache Installation an Trägerflanschen

Macht Ausgleichsbiegungen des Kabelschutzrohrs überflüssig


Kabelschutzrohrschelle dreht sich um 360 °

**Material:** Federstahl  
**Oberfläche:** nVent CADDY Armour



## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Artikelnummer | Außendurchmesser (OD) | Flanschstärke (FT) | Drehmoment (TQ) | Statische Last | Zertifizierungen |
|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|
| EBC16M        | 172590        | 23.4 - 35 mm          | 16 mm Max          | 3 N·m           | 450N           | ITB              |
| EBC20M        | 172600        | 35 - 42 mm            | 16 mm Max          | 3 N·m           | 450N           | ITB              |
| EBC24M        | 172610        | 42 - 50 mm            | 16 mm Max          | 3 N·m           | 450N           | ITB              |
| EBC32M        | 172620        | 50 - 60 mm            | 16 mm Max          | 3 N·m           | 450N           | ITB              |
| EBC6M         | 172580        | 14 - 18 mm            | 16 mm Max          | 3 N·m           | 450N           |                  |
| EBC812M       | 160200        | 18 - 30 mm            | 16 mm Max          | 3 N·m           | 450N           | ITB              |



### WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

