


Konsole - E0 Schiene

MERKMALE

Gelocht, kaltgewalzt

Rückplatte mit Langloch



Material: Stahl
Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt




SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)
CE015H0180EG	599885	180mm
CE015H0240EG	599890	240mm
CE015H0300EG	599900	300mm
CE015H0360EG	599905	360mm
CE015H0420EG	599910	420mm
CE015H0540EG	599920	540mm
CE015H0660EG	599925	660mm
CE015H0780EG	599930	780mm

Höhe (H): 120 mm
Breite (W): 40 mm
Dicke (T): 1.5 mm
A: 30 mm
B: 27 mm
C: 15.5 mm

D:	60 mm
E:	6 mm
X:	11 x 18 mm
Y:	8.5 x 20 mm
Lochgröße (HS):	10.5 mm

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

