

EER-Ti/T Trapezdecken-Gewindestangenhänger



MERKMALE

Gewindestangenträger

Gewindeeinsatz zur leichten Installation

Material: Federstahl
Oberfläche: nVent CADDY Armour



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Lochgröße (HS)	Lochtyp	Flanschstärke (FT)	Bohrerdurchmesser	Statische Last 1 (F1)
EERTIM10	173140	10 mm	Mit Gewinde	0.8 - 3 mm	7mm	450N
EERTIM6	173120	6 mm	Mit Gewinde	0.8 - 3 mm	7mm	450N
EERTIM8	173130	8 mm	Mit Gewinde	0.8 - 3 mm	7mm	450N


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last 2 (F2)	Zertifizierungen
EERTIM10	173140	900N	ITB
EERTIM6	173120	900N	
EERTIM8	173130	900N	ITB

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Statische Last 1 repräsentiert 0,8 – 2,0 mm Flanschdicke. Die Statische Last 2 repräsentiert 2,0 – 3,0 mm Flanschdicke.

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

