

nVent CADDY Superklip, 16,8–19,5 mm OD, 3/8" Rohr, 5/8" Kupferrohr



KATALOGNUMMER

389003

MERKMALE

Schließt sich und sperrt sich automatisch, wenn das Rohr, die Röhre oder das Kabel eingefügt wird

Einteilige Klammer zur schnellen und praktischen Installation

Befestigen Sie entweder mit Holzschraube, Stockschraube mit oder ohne Kragen, Nagel mit Kragen, Gewindestange, Befestigungsplatte oder Schubbolzenwinkel

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 389003

Material: Xenoy®

Temperatur: -25 to 90 °C

Außendurchmesser (OD): 16.8 - 19.5 mm



Rohrgröße: 3/8"

Kupferrohrgröße: 5/8"

B: 20 mm

C: 35.4 mm

Statische Last: 190N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

