

Multifunktions-Klipp, M4, M10 Stabgröße, 4,8 mm Draht, 3–9.5 mm Flansch, 6,5 mm Loch



KATALOGNUMMER

4Z34

MERKMALE

Zur Befestigung von Verteilerdosen

Unterstützt Ringschrauben mit Gewinden der Größe #10-24 und 1/4-20

Sorgt für mehr Sicherheit bei der Installation von Kabelschutzrohr-, MC/AC- und Niederspannungsanwendungen.



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 170650

Material: Federstahl

Oberfläche: nVent CADDY Armour

Stangengröße (RS): M4;M6;M8;M10

Drahtgröße: 3.9 - 4.8 mm

Flanschstärke (FT): 3.0 - 9.5 mm

Lochgröße (HS): 6.5 mm

Schraube enthalten: Nein




Statische Last 1 (F1): 110N

Statische Last 2 (F2): 90N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

NEC® 300.11 requires dedicated drop wire/rod and EC311.

4Z Teile, die auf 3/8" (M10) glatte Stange in der F2 Richtung hat eine statische Belastbarkeit von 15 lb (67 N).



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

