

# 5000 Trägerklammer-Satz, Stahl, HD, 300 mm, 3–30 mm Flansch


## KATALOGNUMMER

**5300HD**

## MERKMALE

C-Schienen-System

Beinhaltet Trägerklammer und Schiene



## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 335000

Material: Stahl

Oberfläche: Feuerverzinkt

Länge (L): 300mm



Kanaltyp: E5

Stangengröße (RS): 10

Flanschstärke (FT): 3 - 30 mm

Drehmoment (TQ): 30 N·m

| A      | Statische Last 1 F1 | Statische Last 2 F2 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 100 mm | 3500 N              | 850 N               |
| 200 mm | 1750 N              | 400 N               |
| 300 mm | 1100 N              | 250 N               |
| 400 mm | 800 N               | 200 N               |
| 500 mm | 700 N               | 175 N               |
| 600 mm | 500 N               | 125 N               |



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

