

Interne Trägerklammer für Strutschienen

KATALOGNUMMER

INC8

MERKMALE

Befestigt Montageschienen zwischen den Flaschen von Doppel-T-Trägern



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 336290

Material: Federstahl

Oberfläche: nVent CADDY Armour

Typ Strutmontageschiene: A (41 x 41 mm); C (21 x 41 mm)

A: 13 mm

Schraubendurchmesser (Sc): 8



Schraubenlänge (L): 25mm

Drehmoment (TQ): 6 N·m

Statische Last: 450N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Montageschiene muss um 20 mm kürzer geschnitten werden als der innere Abstand zwischen den beiden Trägerflanschen, um die Klammern aufzunehmen.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

