

# Drahtklipp zur Befestigung von Kabel/Kabelschutzrohr, 15–23 mm OD, 2–4 mm Draht



## KATALOGNUMMER

**PCS2**

## MERKMALE

Zur Befestigung von Kabeln und Kabelschutzrohr ohne den Anhängedraht zu verbiegen

Schnellere Installation als mit traditionellen Verfahren



## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 170881

Material: Federstahl

Oberfläche: nVent CADDY Armour

Außendurchmesser (OD): 15 - 23 mm


Drahtgröße: 2 - 4 mm

Lochgröße (HS): 6.8 mm

Statische Grenzlast (F): 110N

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

NEC® 300,11 erfordert fest zugeordnete Draht- oder Gewindestange und EC311.



### WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### **Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### **Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

