

NM Kabelhalter mit Gewindestange/Drahtstangenklipp, 7–8 mm OD



KATALOGNUMMER


RMX4Z34

MERKMALE

Zur Befestigung von Anschlussleitungen und Steuerleitungen

Maximieren Sie Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten mit der einzigartigen Kombination aus 4Z- und 6Z-Produkten.

Ein verbesserter Multifunktionsclip ermöglicht eine optimierte Inventarisierung und reduziert gleichzeitig die mit mehreren SKUs verbundenen Risiken bei der Baustellenplanung.



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 171096

Material: Federstahl

Oberfläche: nVent CADDY Armour

Flanschstärke: 3.9 - 9.5 mm

Außendurchmesser: 7 - 8 mm

Stangengröße: 4;6;8;10

Drahtgröße: 3.9 - 4.8 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Mit diesen Baugruppen können Abhängungen an den meisten Haupt- und Nebentragkonstruktionen realisiert werden.

4Z Teile, die auf 3/8" (M10) glatte Stange in der F2 Richtung hat eine statische Belastbarkeit von 15 lb (67 N).

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

