

# Bolzenspreizanker, Stahl, EG, M8 Stabgröße, 115 mm

## KATALOGNUMMER

**SABM8050**

## MERKMALE

Schwerlast – Bolzenanker

Für gerissenen oder ungerissenen Beton

Feuerwiderstandsklasse R30-R120 für das Design von Verankerungen unter Brandbeanspruchung

Zugelassen für Erdbebensicherungen der Kategorie C1 und C2 (für Bohrer größer oder gleich 8 mm)



## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 400409

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Gewindegröße (TS): M8

Länge (L): 115mm

Verankerungstiefe: 55 mm

A: 49 mm

Bohrerdurchmesser: 8mm

# Charakteristische axiale Last gemäß ETA-12/0397

| Teilenummer | Gerissener Beton C20/25 | Ungerissener Beton C20/25 |
|-------------|-------------------------|---------------------------|
| SABM8010    | 2.4 kN                  | 3.6 kN                    |
| SABM8050    | 2.4 kN                  | 3.6 kN                    |
| SABM10010   | 4.3 kN                  | 7.6 kN                    |
| SABM10050   | 4.3 kN                  | 7.6 kN                    |
| SABM12015   | 7.6 kN                  | 11.9 kN                   |
| SABM12050   | 7.6 kN                  | 11.9 kN                   |
| SABM16025   | 11.9 kN                 | 16.7 kN                   |
| SABM20030   | 14.3 kN                 | 23.8 kN                   |
| SABM8010S6  | 2.4 kN                  | 4.3 kN                    |
| SABM8050S6  | 2.4 kN                  | 4.3 kN                    |
| SABM10010S6 | 4.3 kN                  | 7.6 kN                    |
| SABM10050S6 | 4.3 kN                  | 7.6 kN                    |

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### **Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### **Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

