

Stahlseilabhngung 1,5mm mit Schlaufe – 2 m lang – 19,5 kg



KATALOGNUMMER

SLK15L2LP

MERKMALE

Das System beinhaltet das Stahlseil mit Schlaufe und den Verschluss

Einfache und flexible Befestigungslsung

Das Seil wird um den Trger geschlungen und einfach durch die Schlaufe gezogen

Ideal zur Befestigung an Pfetten, Trgern oder anderen Bauteilen

Passt in kleinste Zwischenrume

Lasten knnen auch direkt in die Schlaufe eingehngt werden z.B. Rohre



PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 196514

Material: Stahl;Polypropylen;Zinklegierung

Oberflche: Elektrolytisch verzinkt

Sicherheitsfaktor statische Last: 5:1

Durchmesser Stahlseil: 1.5 mm

Entspricht: SMACNA HVAC-DCS

Lnge Stahlseil: 2m

Lnge (L): 101.6mm

Hhe (H): 55 mm

Breite (W): 19 mm

Dicke (T): 12.5 mm

Winkel (a): 90 ° Max

Statische Last: 195N



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

