

Trägerklammer für Strutschienen mit U-Bügel, S316, A, C, CC Strut



KATALOGNUMMER

ZTA601S6

MERKMALE

Vollständig mit U-Bügel und Muttern

Paarweise Montage erforderlich

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 387710

Material: Edelstahl 316 (EN 1.4401)

Typ Strutmontageschiene: A (41 x 41 mm); C (21 x 41 mm); CC (41 x 41 mm)

Stangengröße (RS): 10

Flanschstärke (FT): 18 mm Max

Breite (W): 80 mm

Dicke (T): 6 mm

A: 24 mm



B: 45 mm

C: 110 mm

Statische Last: 5000N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die statische Last basiert auf einem Paar Strutmontageschienenenträgerklammern.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

